




## Core & Coil (71A) HPS ~GT~ 400W

Type de câble	Stranded
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	15'
Valeur de fusible recommandée	25/15/12/10/6 A
<b>Approbation et utilisation</b>	
Test de tension du circuit ouvert (volts)	390-476 V
Marques d'approbation	ULR CSA certificate RoHS Compliant
Mention de température	C/C/C/C/C
Reconnu par UL	Yes
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)

Code de température UL	1029C
<b>Données de produit</b>	
Nom du produit de la commande	CORE & COIL HID HPS BAL 1000W S52 5-TAP KIT
EAN/CUP – Produit	781087111826
Code de commande	112847
Local Code	112847
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	913710405501
Poids net (pièce)	13,903 kg

### Schéma dimensionnel



HPS BAL 1000W S52 5-TAP KIT

Product	C1	C2	A1	A2	A3	B1	B2
CORE & COIL HID HPS BAL 1000W S52 5-TAP KIT	6 in	3,97 in	6 in	5,4 in	4,4 in	4,3 in	3,9 in

