



Transformers

AUTO-TRANSFORMER ISOXFMR 277:11.8V 75W C&C

Stepdown transformers and autotransformers are used when you need to connect a lower voltage device to a higher voltage source.

Données du produit


| Renseignements généraux | |
|---|----------------|
| Type de circuit | Transformer |
| Type de ballast | Magnetic HID |
| Modèle de base | 71A9833C |
| Dimension du centre | 7/8" E/I |
| Convient à une utilisation à l'extérieur | Yes |
| Fonctionnement et électricité | |
| Tension d'entrée | 277:12 V |
| Fréquence d'entrée | 60 Hz |
| Courant à l'entrée (nom.) | 0.3 A |
| Puissance nominale de la lampe | 50W/75W load W |
| Câblage | |
| Longueur de dénudage du câble | 0.5 mm |
| Longueur de câble par couleur | 6" |
| Type de câble | Stranded |
| Configuration de câblage à distance permise | Yes |
| Mécanique et boîtier | |
| Boîtier | NA |

| Dimensions du boîtier | NA |
|----------------------------|------------------------------------|
| Approbation et utilisation | |
| Marques d'approbation | ULR CSA certificate RoHS Compliant |
| Mention de température | NA |
| Reconnu par UL | Yes |
| Classe d'isolation UL | H(180°C) |
| Code de température UL | NA |

| Données de produit | |
|--|---|
| Nom du produit de la commande | AUTO-TRANSFORMER ISOXFMR 277:11.8V 75W C&C |
| EAN/CUP – Produit | 781087092774 |
| Code de commande | 493387 |
| Local Code | 493387 |
| Numérateur – Quantité par emballage | 1 |
| Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 16 |
| Numéro de matériau (12NC) | 913710560102 |
| Poids net (pièce) | 1,030 kg |

Transformers

Schéma dimensionnel



| Product | C1 | C2 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| AUTO-TRANSFORMER 71A9833600C | 2,8 in | 1,2 in | 2,6 in | 2,2 in | 2,2 in | 1,8 in |

AUTO-TRANSFORMER 71A9833600C

