




Transformers

AUTO-TRANSFORMER AUTOXFMR 480:277 350VA C&C

Stepdown transformers and autotransformers are used when you need to connect a lower voltage device to a higher voltage source.

Données du produit


Renseignements généraux	
Type de circuit	Transformer
Type de ballast	Magnetic HID
Modèle de base	71A9843
Dimension du centre	7/8" E/I
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	347:190 or 480:270 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Courant à l'entrée (nom.)	1 A
Puissance nominale de la lampe	350 VA load W
Câblage	
Longueur de dénudage du câble	0.5 mm
Longueur de câble par couleur	12"
Type de câble	Stranded
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Mécanique et boîtier	
Boîtier	NA

Dimensions du boîtier	NA
Approbation et utilisation	
Marques d'approbation	ULR CSA certificate RoHS Compliant
Mention de température	NA
Reconnu par UL	Yes
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	NA

Données de produit	
Nom du produit de la commande	AUTO-TRANSFORMER AUTOXFMR 480:277 350VA C&C
EAN/CUP – Produit	781087069110
Code de commande	199687
Local Code	199687
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
Numéro de matériau (12NC)	913710663402
Poids net (pièce)	1,665 kg

Transformers

Schéma dimensionnel



Product	C1	C2	A1	A2	B1	B2
AUTO-TRANSFORMER AUTOXFMR 480:277 350VA C&C	3,6 in	2,35 in	2,6 in	2,2 in	2,2 in	1,8 in

AUTO-TRANSFORMER 71A9843600

