



e-Vision Low Wattage 20-150W

E-VISION ELE MH BAL 39W M130/C130 120-277 50/60HZ

Low frequency electronic HID ballasts such as the Philips Advance e-Vision line constantly measure and adjust the wattage, optimizing delivery of the ceramic lamps' superior color properties. This makes ceramic metal halide operated by e-Vision ballasts the premier choice for many applications previously illuminated by either tungsten halogen or incandescent sources, such as retail lighting.

Données du produit

Renseignements généraux		Puissance d'entrée (nom.)	
Code ANSI	C130-M130	44-43 W	
Type de lampe	39W MH	Puissance nominale de la lampe	
Nombre de lampes	1 piece/unit	39 W	
Type de ballast	Electronic HID	Câblage	
Modèle de base	IMH39ELF	Couleur des bornes d'entrée	
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes	No terminals	
Fonctionnement et électricité		Couleur des bornes de sortie	
Tension d'entrée	120 to 277 V	No terminals	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Longueur de dénudage du câble	
Distorsion harmonique totale États-Unis	15 %	0.50 mm	
Facteur de crête (nom.)	1,8	Épaisseur du fil de commande	
Temps d'amorçage (nom.)	1200 s	NA	
Facteur de ballast (nom.)	1	Longueur de câble par couleur	
Facteur de puissance (nom.)	0.90	All leads = 11"	
Courant à l'entrée (max.)	0.38 A	Épaisseur du câble (nom.)	
Courant à l'entrée (min.)	0.16 A	18AWG mm	
		Type de câble	
		Stranded	
		Configuration de câblage à distance permise	
		Yes	
		Configuration de câblage en tandem permise	
		No	
		Configuration de raccordement coupe-fil permise	
		No	
		Type de connecteur	
		No connector	

e-Vision Low Wattage 20-150W

Température

T boîtier maximum (nom.)	90 °C
--------------------------	-------

Mécanique et boîtier

Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	E
Dimensions du boîtier	5.0" x 1.7" x 1.2"


Approbation et utilisation

Norme d'immunité CEM	FCC Non-Consumer
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	A
Reconnu par UL	No

Données de produit

Nom du produit de la commande	E-VISION ELE MH BAL 39W M130/C130 120-277 50/60HZ
EAN/CUP – Produit	781087082089
Code de commande	107797
Local Code	107797
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
Numéro de matériau (12NC)	913710895202
Poids net (pièce)	323,000 g

Schéma dimensionnel



E-VISION IMH39ELFM

Product	A1	A2	A3	A4	B1	B2	C1
E-VISION IMH39ELFM	5,5 in	5,0 in	5,3 in	2,0 in	1,7 in	1,0 in	1,2 in

