



PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 1X020/S CDM LPF 220-240V

Miniature HID electronic gear for PGJ5 CDM lamps – freeing up the boundaries of creativity and innovation in luminaire design


产品数据

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
輸入頻率	50 至 60 Hz
接地外洩電流 (最大)	0.25 mA
浪湧電流寬度	0.4 ms
浪湧電流尖峰值 (最大值)	30 A
MCB 上的產品數量 (16A 類型 B) (規範)	36
溫度	
環境溫度範圍	-20 °C 至 50 °C
T 盒使用時間 (正常情況)	65 °C
T 盒上限 (最大)	75 °C
機械與外罩	
外觀材質	塑膠
外罩	/S

認證與應用	
核准標記	F 標記 CE 標記 VDE 認證
產品資料	
下訂產品名稱	HID-PV m 1X020/S CDM LPF 220-240V
完整產品名稱	HID-PV m 1X020/S CDM LPF 220-240V
完整產品代碼	871016306267900
訂單代碼	913712005214
材質 Nr. (12NC)	913712005214
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8710163149608
分子 - 每一外盒包裝	12
EAN/UPC - 箱	8710163062679

PrimaVision Mini for CDM

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 1X020/S CDM LPF 220-240V	4.2 mm	30.5 mm	97.3 mm	88.3 mm	43.3 mm

