



# HID-CertaVision para CDM

## HID-CV 35 /S CDM 220-240V

Reator eletrônico HID CertaVision para lâmpada de vapor metálico cerâmica CDM


### Dados do produto

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50º a 60º Hz
Largura da corrente de irrupção	0,28 ms
Pico da corrente de irrupção (Nom.)	22,4 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	24
Cablagem	
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	2 m
Tipo de conector	Empuxo
Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 55 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	80 °C
T-máxima na caixa (Máx)	80 °C
Dados mecânicos e de compartimento	
Compartimento	/S

Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marcação CE
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HID-CV 35 /S CDM 220-240V
Nome do produto completo	HID-CV 35 /S CDM 220-240V
Full EOC	694793917416400
Descrição do código local	REATOR ELETRONICO HID-CV35 CDM N
Código de encomenda	913712006580
Nº do material (12NC)	913712006580
Código local	HID-CV35 CDM N
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	6947939174164
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC - caixa	6947939174171

## HID-CertaVision para CDM

### Desenho dimensional



Product	C1	A1	A2	B1	B2	B3
HID-CV 35 /S CDM 220-240V	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,7 mm	4,5 mm

