



HF-Performer III para TL5

HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

HF-Performer III TL5 es un balasto electrónico de alta frecuencia sostenible y delgado para lámparas fluorescentes TL5 y TL5 Eco. Es ideal para aplicaciones que requieren una alta eficiencia energética. La gama HF-Performer III se caracteriza por un diseño sólido, es compatible con todas las normas internacionales de seguridad y rendimiento pertinentes, y tiene un índice de eficacia energética (CELMA EEI) de A2 BAT.

Datos del producto


Operativos y eléctricos		Temperatura máxima (máx.)		80 °C
Tensión de entrada	220 a 240 V	Mecánicos y de carcasa		
Line Frequency	50 to 60 Hz	Carcasa	L360x30x22	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Aprobación y aplicación		
Anchura de corriente de irrupción	0,25 ms	Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]	
Pico de corriente de irrupción (máx.)	31 A	Índice de eficiencia energética	A2 BAT	
Número de productos en MCB (16 A tipo B) 12 (nom.)		Norma de seguridad	IEC 61347-2-3	
Cableado		Estándar medioambiental	ISO 14001	
Terminales de entrada de tipo de conector	Conector universal WAGO 251 [Apto para el cableado automático (ALF y ADS) y manual]	Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC Certificado VDE-EMV	
Terminales de salida de tipo de conector	Conector universal WAGO 251 [Apto para el cableado automático (ALF y ADS) y manual]	Datos de producto		
Temperatura		Nombre de producto del pedido	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	
Rango de temperatura ambiente	-25 °C a 60 °C	Nombre completo del producto	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	
Vida útil con temperatura (nom.)	80 °C	Full EOC	872790086347500	

HF-Performer III para TL5

Código de pedido	86347500
Código 12NC	913713028166
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500881984
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12

Embalaje con código EAN/UPC	8727900863475
-----------------------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

