



# HF-Performer III for TL-D lamps

## HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

HF-Performer III TLD er en bærekraftig, slank og høyfrekvent elektronisk forkobling til TLD-lysrør. Den er ideell til bruk der det kreves høy energieffektivitet. HF-Performer III-serien har et robust design, tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og er energieffektiv (CELMA EEI A2).

### Produktdata


|                                             |                                                                                                |                                                                          |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Drift og elektronikk</b>                 |                                                                                                | <b>Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)</b> |  |
| Inngangsspenning                            | 220 til 240 V                                                                                  | 80 °C                                                                    |  |
| Line Frequency                              | 50 to 60 Hz                                                                                    | <b>Maksimal temperatur for innfatningen (maks)</b>                       |  |
| Inngangsfrekvens                            | 50 til 60 Hz                                                                                   | 80 °C                                                                    |  |
| Startstrøm-bredde                           | 0,25 ms                                                                                        | <b>Mekanikk og innfatning</b>                                            |  |
| Effektfaktor (brøk)                         | 0.99                                                                                           | <b>Armaturhus</b>                                                        |  |
| Startstrøm-topp (maks.)                     | 24 A                                                                                           | L 280x40x28                                                              |  |
| Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.) | 28                                                                                             | <b>Godkjenning og bruksområde</b>                                        |  |
| <b>Kabling</b>                              |                                                                                                | <b>Ingress beskyttelseskode</b>                                          |  |
| Koblingstype på inngangsterminaler          | WAGO 251 universalkontakt [Passer til både automatisk kabling (ALF og ADS) og manuell kabling] | IP20 [Fingerbeskyttet]                                                   |  |
| Koblingstype, utgangsterminaler             | WAGO 251 universalkontakt [Passer til både automatisk kabling (ALF og ADS) og manuell kabling] | <b>Energieffektivitet</b>                                                |  |
| <b>Temperatur</b>                           |                                                                                                | A2 BAT                                                                   |  |
| Omgivelsestemperatur                        | -25 °C til 60 °C                                                                               | <b>Sikkerhetsstandard</b>                                                |  |
|                                             |                                                                                                | IEC 61347-2-3                                                            |  |
|                                             |                                                                                                | <b>Miljøstandard</b>                                                     |  |
|                                             |                                                                                                | ISO 14001                                                                |  |
|                                             |                                                                                                | <b>Godkjenningsmerker</b>                                                |  |
|                                             |                                                                                                | CE-merking ENEC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat                            |  |
|                                             |                                                                                                | <b>Produktdata</b>                                                       |  |
|                                             |                                                                                                | <b>Produktnavn for bestilling</b>                                        |  |
|                                             |                                                                                                | HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC                                 |  |
|                                             |                                                                                                | <b>Fullstendig produktnavn</b>                                           |  |
|                                             |                                                                                                | HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC                                 |  |

HF-Performer III for TL-D lamps

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Full EOC                      | 872790091162600 |
| Lokal kodebeskrivelse         | 3381078         |
| Bestillingskode               | 91162600        |
| Materialenr. (12NC)           | 913713031466    |
| Lokal bestillingskode         | 3381078         |
| SAP-teller – antall per pakke | 1               |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500999627 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10            |
| EAN/UPC – boks                    | 8727900911626 |

Målskisse



| Product                                     | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|---------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-P 3/418 TL-D III 220-240V<br>50/60Hz IDC | 4,2 mm | 28,0 mm | 280,0 mm | 265,0 mm | 40,0 mm |

