



# HF-Selectalume II para TL-D

## HF-S 218 TL-D II 220-240V 50/60Hz

El balasto HF-Selectalume II es la solución basada en fluorescentes más rentable, fiable, delgada y asequible, con una tecnología altamente disruptiva para ahorrar energía con una alta flexibilidad del sistema y rendimiento insuperado. El rentable HF-Selectalume II tiene un diseño robusto que cumple todas las normas internacionales pertinentes de seguridad y rendimiento. HF-Selectalume II está destinada al uso en luminarias de interior como focos, iluminación directa (downlights) y luminarias empotradas, de uso muy habitual en oficinas, tiendas, industrias, hoteles, restaurantes y otras aplicaciones donde se usan dispositivos de control y el encendido/apagado es ocasional.

### Datos del producto





Operativos y eléctricos		Vida útil con temperatura (nom.)		Temperatura máxima (máx.)	
Tensión de entrada	220 a 240 V		75 °C		75 °C
Line Frequency	50 to 60 Hz	<b>Mecánicos y de carcasa</b>			
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Carcasa	L 280x30x28		
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,5 mA	<b>Aprobación y aplicación</b>			
Anchura de corriente de irrupción	0,25 ms	Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]		
Pico de corriente de irrupción (máx.)	20 A	Índice de eficiencia energética	A2		
<b>Cableado</b>		Marcas de conformidad	Marca F Certificado CE Certificado ENEC Certificado CCC Certificado C-Tick Certificación PSB Certificado TISI Aprobación SIRIM Certificado CB Certificado CCC Certificado VDE-EMV		
Terminales de entrada de tipo de conector	Conector WAGO 744				
Terminales de salida de tipo de conector	Conector WAGO 744 [Apto para el cableado manual]				
<b>Temperatura</b>					
Rango de temperatura ambiente	-15 °C a 50 °C				

## HF-Selectalume II para TL-D

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HF-S 218 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Nombre completo del producto	HF-S 218 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790090552600
Código de pedido	90552600
Código 12NC	913713032366
Cantidad por paquete	1

EAN/UPC - Producto/Caja	8711500999306
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8727900905526

### Plano de dimensiones



#### Product

HF-S 218 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 218 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm

