



HF-Selectalume II for TL-D lamps

HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II er den mest kostnadseffektive, pålitelige, slanke og rimelige lysrørløsningen, med banebrytende teknologi som gir energibesparelser, systemfleksibilitet og uovertruffen ytelse. Den kostnadsbesparende HF-Selectalume II har et robust design som tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder. HF-Selectalume II er beregnet for bruk sammen med innendørs løsninger som spotlys, downlights og innfelte armaturer, som ofte brukes i kontorer, butikker, industrilokaler, hoteller, restauranter og andre steder der det monteres styringsmekanismer med periodisk av/på-slåing

Produktdata


Drift og elektronikk		Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)		75 °C
Inngangsspenning	220 til 240 V	Maksimal temperatur for innfatningen (maks)		75 °C
Line Frequency	50 to 60 Hz	Mekanikk og innfatning		
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	Armaturhus		L 280x30x28
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,5 mA	Godkjenning og bruksområde		
Startstrøm-bredde	0,35 ms	Ingress beskyttelseskode		IP20 [Fingerbeskyttet]
Startstrøm-topp (maks.)	18 A	Energieffektivitet		A2 BAT
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	28	Godkjenningsmerker		F-merking CE-merking ENEC-sertifikat CCC-sertifikat C-Tick-sertifikat PSB-sertifisering TISI-merking SIRIM-godkjenning CB-sertifikat CCC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat
Kabling				
Koblingstype på inngangsterminaler	WAGO 744-kontakt			
Koblingstype, utgangsterminaler	WAGO 744-kontakt [Egnet for manuell kabling]			
Temperatur				
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 55 °C			

HF-Selectalume II for TL-D lamps

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790090553300
Lokal kodebeskrivelse	3381068
Bestillingskode	90553300
Materialenr. (12NC)	913713032466

Lokal bestillingskode	3381068
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500999313
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900905533

Målskisse



Product
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm

