



HF-Selectalume II for TL-D lamps

HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II er den mest kostnadseffektive, pålitelige, slanke og rimelige lysrørløsningen, med banebrytende teknologi som gir energibesparelser, systemfleksibilitet og uovertruffen ytelse. Den kostnadsbesparende HF-Selectalume II har et robust design som tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandards. HF-Selectalume II er beregnet for bruk sammen med innendørs løsninger som spotlys, downlights og innfelte armaturer, som ofte brukes i kontorer, butikker, industrilokaler, hoteller, restauranter og andre steder der det monteres styringsmekanismer med periodisk av/på-slåing

Produktdata


Drift og elektronikk		Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	
Inngangsspenning	220 til 240 V	75 °C	
Line Frequency	50 to 60 Hz	Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	75 °C	
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,5 mA	Mekanikk og innfatning	
Startstrøm-bredde	0,35 ms	Armaturhus	
Startstrøm-topp (maks.)	18 A	L 280x39x28	
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	28	Godkjenning og bruksområde	
Kabling		Ingress beskyttelseskode	
Koblingstype på inngangsterminaler	WAGO 744-kontakt	IP20 [Fingerbeskyttet]	
Koblingstype, utgangsterminaler	WAGO 744-kontakt [Egnet for manuell kabling]	Energieffektivitet	
Temperatur		A2/A2 BAT	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 50 °C	Godkjenningsmerker	
		F-merking CE-merking ENEC-sertifikat CCC-sertifikat C-Tick-sertifikat PSB-sertifisering TISI-merking SIRIM-godkjenning CB-sertifikat CCC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat	

HF-Selectalume II for TL-D lamps

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	87279009055700
Lokal kodebeskrivelse	3381066
Bestillingskode	90555700
Materialenr. (12NC)	913713032666

Lokal bestillingskode	3381066
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500999320
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8727900905557

Målskisse



Product

HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	39 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm

