



HF-SELECTALUME II TL5

HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties. De kostenbesparende HF-Selectalume II heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden toegepast in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen waar regelapparatuur wordt geïnstalleerd met incidentele Aan/Uit-schakelactiviteit

Product gegevens


Bedrijfs- en elektrische gegevens		Operationele temperatuur	
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 55 °C
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	T-behuizing maximaal (max.)	75 °C
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Duur aanloopstroom	0,35 ms	Behuizing	L 280x39x21.5
Aanloopstroom (max.)	18 A	Keurmerken en classificaties	
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	28	Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Bedrading		Energierendement-index	A2/A2 BAT
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 744 connector	Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CCC-certificaat C-Tick-certificaat PSB-certificaat TISI-markering
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 744 connector [Geschikt voor handmatige bedrading]		

HF-SELECTALUME II TL5

	SIRIM-goedkeuring CB-certificaat CCC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088335000
Bestelcode	88335000

Materiaalnr. (12NC)	913713033066
Lokale code	HFS3414TL5
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500998705
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8727900883350

Maatschets



Product
HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280 mm	39 mm	21,5 mm	265 mm		4,2 mm

