



HF-Selectalume II TL5 fényforrásokhoz

HF-S 221-28 TL5 II 220-240V 50/60Hz

A HF-Selectalume II a legköltséghatékonyabb, megbízhatóbb, vékonyabb és megfizethető fénycső megoldás, kiemelkedő energiamegtakarítási jellemzőkkel, rendszerrugalmassággal és felülmúlhatatlan teljesítménnyel. A költséghatékony HF-Selectalume II robusztus kivitelű, amely megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak. A HF-Selectalume II elsősorban beltéri alkalmazásokban, mint például főként irodákban, kiskereskedelmi üzletekben, hotelekben, éttermekben és egyéb hasonló alkalmazásokban használt spotfények, mennyezeti lámpák, süllyesztett szerelvények világítástechnikai szerelvényeivel kompatibilis, ahol a vezérlőeszközök ki/bekapcsolási aktivitása viszonylag ritka

Termék adatok

Működtetés és elektronika		A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	
Bemeneti feszültség	220–240 V	75 °C	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz	A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz	75 °C	
Szivárgó földáram (maximum)	0,5 mA	Mechanika és tokozás	
Induló áramlökés szélessége	0,25 ms	Ház	
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	20 A	L 280x30x21.5	
Kábelezés		Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	WAGO 744 csatlakozó	Por és víz elleni védelem kódja	
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	WAGO 744 csatlakozó [Lehetővé teszi a kézi bekötést]	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]	
Hőmérséklet		Energiahasznosítási index	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–15 és 50 °C között	A2	
		Jóváhagyási jelzések	
		F jelölés CE jelölés ENEC tanúsítvány CCC tanúsítvány C-Tick tanúsítvány PSB tanúsítvány TISI jelölés SIRIM jóváhagyás	


HF-Selectalume II TL5 fényforrásokhoz

	CB tanúsítvány CCC tanúsítvány VDE-EMV tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HF-S 221-28 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknev	HF-S 221-28 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088333600
Rendelési kód	88333600

Cikkszám (12NC)	913713033166
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500998682
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900883336

Méretezett rajza

Product
HF-S 221-28 TL5 II 220-240V 50/60Hz



Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 221-28 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	21,5 mm	265 mm		4,2 mm

