



HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II er den mest kostnadseffektive, pålitelige, slanke og rimelige lysrørløsningen, med banebrytende teknologi som gir energibesparelser, systemfleksibilitet og uovertruffen ytelse. Den kostnadsbesparende HF-Selectalume II har et robust design som tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder. HF-Selectalume II er beregnet for bruk sammen med innendørs løsninger som spotlys, downlights og innfelte armaturer, som ofte brukes i kontorer, butikker, industrilokaler, hoteller, restauranter og andre steder der det monteres styringsmekanismer med periodisk av/på-slåing

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,5 mA
Startstrøm-bredde	0,38 ms
Startstrøm-topp (maks.)	28 A
Kabling	
Koblingstype på inngangsterminaler	WAGO 744-kontakt
Koblingstype, utgangsterminaler	WAGO 744-kontakt [Egnet for manuell kabling]
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-15 °C til 50 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	75 °C



Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	L 280x30x21
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Energieffektivitet	A2 BAT
Godkjenningsmerker	F-merking CE-merking ENEC-sertifikat CCC-sertifikat C-Tick-sertifikat PSB-sertifisering TISI-merking SIRIM-godkjenning CB-sertifikat CCC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Fullstendig produktnavn	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790090562500
Lokal kodebeskrivelse	3381055
Bestillingskode	90562500
Materialenr. (12NC)	913713033766
Lokal bestillingskode	3381055

SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500999382
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900905625

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

