



HF-Performer III for TL5 lamps

HF-P 1 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III TL5 er en bærekraftig, slank og høyfrekvent elektronisk forkobling til TL5- og TL5 ECO-lysrør. Den er ideell til bruk der det kreves høy energieffektivitet. HF-Performer III-serien har et robust design, tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og er energieffektiv (CELMA EEI A2 BAT).

Produktdata


Drift og elektronikk		Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	
Inngangsspenning	220 til 240 V	80 °C	
Line Frequency	50 to 60 Hz	Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	80 °C	
Startstrøm-bredde	0,25 ms	Mekanikk og innfatning	
Startstrøm-topp (maks.)	18 A	Armaturhus	
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	28	L 360x30x21	
Kabling		Godkjenning og bruksområde	
Koblingstype på inngangsterminaler	WAGO 251 universalkontakt [Passer til både automatisk kabling (ALF og ADS) og manuell kabling]	Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Koblingstype, utgangsterminaler	WAGO 251 universalkontakt [Passer til både automatisk kabling (ALF og ADS) og manuell kabling]	Energieffektivitet	A2 BAT
Temperatur		Sikkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Omgivelsestemperatur	-25 °C til 60 °C	Miljøstandard	ISO 14001
		Godkjenningsmerker	CE-merke ENEC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat
		Produktdata	
		Produktnavn for bestilling	HF-P 1 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz
		Fullstendig produktnavn	HF-P 1 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III for TL5 lamps

Full EOC	872790095224700
Lokal kodebeskrivelse	3328987
Bestillingskode	95224700
Materialenr. (12NC)	913713034066
Lokal bestillingskode	3328987
SAP-teller – antall per pakke	1

EAN/UPC – produkt/boks	8727900952247
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900952254

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 1 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

