



# HF-Performer III for TL5 lamps

## HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III TL-5-forkoblinger giver optimal alsidighed og opfylder alle nødvendige specifikationer for kommerciel klassificering. De tilbyder også fordelene ved teknologi til uafhængighed af netspændingsudsving, så disse forkoblinger er kompatible med energibesparende TL-5 ECO lyskilder. Disse forkoblinger er derfor en del af et overordnet højeffektivt belysningsystem, der kan hjælpe dig eller dine kunder til at opnå eventuelle internationale eller lokale energikoder, som du skal overholde. HF-Performer III TL-5-forkoblinger er det ideelle valg til en lang række anvendelser i nye konstruktioner og eftermonteringer i den kommercielle sektor, herunder generel overflademontering samt kontorbelysning, parkeringshuse, lagre, steder med krav om vandsikring og andre anvendelser. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

### Produkt data

| Drift og el                                   |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Indgangsspænding                              | 220 til 240 V |
| Linjefrekvens                                 | 50 to 60 Hz   |
| Indgangsfrekvens                              | 50 til 60 Hz  |
| Bredde på startstrøm                          | 0,30 ms       |
| Startstrømspids (maks.)                       | 24 A          |
| Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.) | 20            |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Ledningsføring               |                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stiktype på indgangsterminal | WAGO 251 universalstik [Velegnet til både automatisk ledningsføring (ALF og ADS) og manuel ledningsføring] |
| Stiktype, udgangsterminaler  | WAGO 251 universalstik [Velegnet til både automatisk ledningsføring (ALF og ADS) og manuel ledningsføring] |

| Temperatur                 |                  |
|----------------------------|------------------|
| Omgivende temperaturområde | -25 °C til 60 °C |
| T-kabinet, levetid (nom.)  | 80 °C            |

## HF-Performer III for TL5 lamps

|                        |       |
|------------------------|-------|
| T-kappe, maks. (maks.) | 80 °C |
|------------------------|-------|

### Mekanik og armaturhus

|            |             |
|------------|-------------|
| Armaturhus | L 360x30x21 |
|------------|-------------|

### Godkendelse og anvendelsesområde


|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20 [Fingerbeskyttelse]                       |
| Indeks over energieffektivitet    | A2 BAT                                         |
| Sikkerhedsstandard                | IEC 61347-2-3                                  |
| Miljøstandard                     | ISO 14001                                      |
| Godkendelsesmærkninger            | CE-mærkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat |

### Produktdata

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Ordreprodukt navn | HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz |
|-------------------|---------------------------------------|

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Det fulde produkt navn                               | HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC                                             | 872790095226100                          |
| Beskrivelse af lokal kode                            | 2049074189                               |
| Ordrekode                                            | 95226100                                 |
| Materialenr. (12NC)                                  | 913713034166                             |
| Lokal ordrekode                                      | 2049074189                               |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                                        |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8727900952261                            |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 12                                       |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8727900952278                            |

## Målskitse



| Product                               | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|---------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 21,0 mm | 360,0 mm | 350,0 mm | 30,0 mm |

