



HF-Performer III για λαμπτήρες TL5

HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz

Τα μπάλαστ HF-Performer III TL5 προσφέρουν την μεγαλύτερη ευελιξία και πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για εμπορική χρήση. Προσφέρουν επίσης τα πρόσθετα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας μείωσης διακυμάνσεων του λαμπτήρα, καθιστώντας αυτά τα μπάλαστ συμβατά με τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας TL5 ECO. Κατά συνέπεια, αποτελούν μέρος ενός συστήματος φωτισμού ενεργειακής απόδοσης που μπορεί να βοηθήσει εσάς και τους πελάτες σας να συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε απαιτούμενο διεθνή ή τοπικό κώδικα ρύθμισης ενεργειακών θεμάτων. Τα μπάλαστ HF-Performer III TL5 αποτελούν την ιδανική επιλογή για ευρύ φάσμα εφαρμογών νέων κατασκευών και αντικαταστάσεων στον εμπορικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εφαρμογών τοποθέτησης σε επιφάνεια ή φωτισμού γραφείων, χώρων στάθμευσης, αποθηκών, των εφαρμογών με αδιάβροχα φωτιστικά και άλλων εφαρμογών. Το μπάλαστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για υπαίθριες εφαρμογές, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας I και πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένο από το νερό και τη σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να διαθέτει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

Δεδομένα Προϊόντων


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Καλωδίωση	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V	Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος	WAGO 251, βύσμα γενικής χρήσης [Κατάλληλο και για τις δύο αυτόματες καλωδιώσεις (ALF και ADS) και για τη χειροκίνητη καλωδίωση]
Line Frequency	50 to 60 Hz	Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος	WAGO 251, βύσμα γενικής χρήσης [Κατάλληλο και για τις δύο αυτόματες καλωδιώσεις (ALF και ADS) και για τη χειροκίνητη καλωδίωση]
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz		
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,30 ms		
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	24 A		
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B)	20		
(ονομ.)			

HF-Performer III για λαμπτήρες TL5

Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-25 °C έως +60 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	80 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	80 °C
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	L 360x30x21
Έγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	A2 BAT
Πρότυπο ασφαλείας	IEC 61347-2-3
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC Πιστοποιητικό VDE-EMV

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790095226100
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HFP224-39TL5
Κωδικός παραγγελίας	95226100
Αρ. υλικού (12NC)	913713034166
Τοπικός κωδικός	HFP224-39TL5
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900952261
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900952278

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

