



HF-Performer III для ламп TL5

HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III TL5 – это надежный, компактный и высокочастотный ЭПРА для люминесцентных ламп TL5 и TL5 Eco. Он идеально подходит в случаях особого внимания к расходу электроэнергии. Серия HF-Performer III обладает надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации, при этом отличаясь эффективным использованием электроэнергии (CELMA EEI A2 BAT).

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220–240 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Длительность импульса пускового тока	0,30 ms
Коэффициент мощности (доля)	0.99
Пиковый пусковой ток (макс.)	24 А
Количество продуктов на прерывателе (16 А, тип В) (ном.)	20

Проводка	
Клеммы входа, тип разъема	Универсальный разъем WAGO 251 [Подходит как для автоматической (ALF и ADS), так и для ручной проводки]
Тип разъема выходных клемм	Универсальный разъем WAGO 251 [Подходит как для автоматической (ALF и ADS), так и для ручной проводки]

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –25 до 60 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	80 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	80 °C

Механические компоненты и корпус	
Корпус	L 360x30x21

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Показатель энергоэффективности	A2 BAT
Стандарт безопасности	IEC 61347-2-3
Экологический стандарт	ISO 14001
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат ENEC Сертификат VDE-EMV


Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III для ламп TL5

Полное название продукта	HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz
Полный код продукта	872790095228500
Код заказа	913713034266
Материал № (12NC)	913713034266
Нумератор — количество на упаковку	1

EAN/UPC — продукт/короб	8727900952285
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8727900952292

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4,2 мм	21,0 мм	360,0 мм	350,0 мм	30,0 мм

