



HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 124/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II er den mest kostnadseffektive, pålitelige, slanke og rimelige lysrørløsningen, med banebrytende teknologi som gir energibesparelser, systemfleksibilitet og uovertruffen ytelse. Den kostnadsbesparende HF-Selectalume II har et robust design som tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder. HF-Selectalume II er beregnet for bruk sammen med innendørs løsninger som spotlys, downlights og innfelte armaturer, som ofte brukes i kontorer, butikker, industrilokaler, hoteller, restauranter og andre steder der det monteres styringsmekanismer med periodisk av/på-slåing

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,5 mA
Startstrøm-bredde	0,28 ms
Startstrøm-topp (maks.)	20 A
Kabling	
Koblingstype på inngangsterminaler	WAGO 744-kontakt
Koblingstype, utgangsterminaler	WAGO 744-kontakt [Egnet for manuell kabling]
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-15 °C til 50 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	75 °C


Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	L 280x30x21.5
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Energieffektivitet	A2/A2 BAT
Godkjenningsmerker	F-merke CE-merke ENEC-sertifikat CCC-sertifikat C-Tick-sertifikat PSB-sertifisering TISI-merke SIRIM-godkjenning CB-sertifikat CCC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn	HF-S 124/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Full EOC	872790093933000
Lokal kodebeskrivelse	3328980
Bestillingskode	93933000
Materialenr. (12NC)	913713034466
Lokal bestillingskode	3328980
SAP-teller – antall per pakke	1

EAN/UPC – produkt/boks	8727900939330
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900939347

Målskisse



Product	HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
---------	-------------------------------------

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	21,5 mm	265 mm		4,2 mm

