



HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

Η ανεξάρτητη έκδοση HF-Selectalume II αποτελεί την πλέον οικονομική, αξιόπιστη και λεπτή λύση για φωτισμό φθορισμού, με απόλυτα ανατρεπτική τεχνολογία για εξοικονόμηση ενέργειας, ευέλικτη χρήση του συστήματος και αξεπέραστη απόδοση. Το οικονομικό HF-Selectalume II PLTC SR διαθέτει ανθεκτική σχεδίαση, η οποία πληροί όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα ασφαλείας και απόδοσης. Η εκτόνωση τάσης του HF-S II είναι βελτιστοποιημένη κυρίως για λαμπτήρες PL-T/C. Το HF-Selectalume II προορίζεται για χρήση σε φωτιστικά εσωτερικού χώρου, όπως τα σποτ, σποτ οροφής και τα χωνευτά φωτιστικά, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως σε εφαρμογές γραφείων, καταστημάτων, βιομηχανιών, ξενοδοχείων, εστιατορίων και άλλες εφαρμογές.

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,5 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,25 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	18 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	28
Καλωδίωση	
Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος	Βύσμα WAGO 250 [Κατάλληλο για χειροκίνητη ενσυρμάτωση]
Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος	Βύσμα WAGO 250 [Κατάλληλο για χειροκίνητη ενσυρμάτωση]


Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-25 °C έως +50 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	75 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	75 °C
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	L 125.5x67.8x32.0
Έγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	A2 BAT
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC Πιστοποίηση VDE Σήμανση VDE-EMC

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829116959800
Κωδικός παραγγελίας	16959800
Αρ. υλικού (12NC)	913713035666

Τοπικός κωδικός	HFS226/PL
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291169598
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
ΕΑΝ/UPC - Κιβώτιο	8718291169604

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	4,0 mm	32,0 mm	125,5 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

