



HF-Selectalume II для ламп PL-T/C Strain Relief

HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

Отдельная модель HF-Selectalume II — наиболее рентабельное, надежное, компактное и доступное решение для флуоресцентного освещения. Отличается революционной технологией энергосбережения, гибкостью системы и непревзойденными рабочими характеристиками оборудования. Рентабельное решение HF-Selectalume II PLTC SR обладает надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации. Функция ослабления натяжения проводов в модели HF-S II оптимизирована преимущественно для ламп PL-T/C. HF-Selectalume II предназначается для средств внутреннего освещения: прожекторов, потолочных и встраиваемых светильников, которые широко используются в офисах, гостиницах, ресторанах и других объектах.

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Утечка тока на землю (макс.)	0,5 mA
Длительность импульса пускового тока	0,25 ms
Пиковый пусковой ток (макс.)	18 A
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип В) (ном.)	28


Проводка	
Клеммы входа, тип разъема	Разъем WAGO 250 [Подходит для проводки вручную]
Тип разъема выходных клемм	Разъем WAGO 250 [Подходит для проводки вручную]
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –25 до 50 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	75 °C

HF-Selectalume II для ламп PL-T/C Strain Relief

Температура корпуса максимальная (макс.)	75 °C
Механические компоненты и корпус	
Корпус	L 125.5x67.8x32.0
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Показатель энергоэффективности	A2 BAT
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат ENEC Сертификат VDE Маркировка VDE-EMC
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

Полное название продукта	HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
Полный код продукта	871829116959800
Код заказа	913713035666
Материал № (12NC)	913713035666
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291169598
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718291169604

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	4,0 mm	32,0 mm	125,5 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

