



HF-Essential for TL5/TL-D

HF-E 128 TL5 220-240 50/60Hz

Przede wszystkim inteligentny i niezawodny. HF-Essential to wyróżniający się przystępną ceną, smukłą konstrukcją i stosunkiem ceny do możliwości statecznik do operowania świetłówkami. Stanowi doskonały bazowy produkt dla posiadaczy układów elektromagnetycznych, którzy chcą skorzystać z możliwości oferowanych przez stateczniki elektroniczne. Oszczędny i niezawodny statecznik HF-Essential ma klasę energooszczędności A2, a jego solidna konstrukcja spełnia wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. HF-Essential jest przeznaczony do stosowania z oprawami oświetleniowymi do wnętrza, np. oprawami do wbudowania, które są powszechnie używane w biurach, zakładach przemysłowych, hotelach, restauracjach i podobnych miejscach. Statecznik jest przeznaczony przede wszystkim do zastosowań wewnętrznych. W instalacjach zewnętrznych muszą być używane oprawy co najmniej klasy I z odpowiedni poziomem wodo- i pyłoszczelności. Instalacja powinna również być zabezpieczona przed ewentualnymi uderzeniami piorunów oraz posiadać wszelkie inne zabezpieczenia elektryczne zgodne z typowymi wymaganiami montażu i eksploatacji.

Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)	0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego	0,3 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	12 A


Okablowanie	
Złącze wejściowe typu połączenia	Wkład
Złącze wyjściowe typu połączenia	Wkład
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od 0°C do 50°C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C

HF-Essential for TL5/TL-D

Maksymalna temperatura obudowy (Max) 75 °C	
Mechanika i korpus	
Obudowa	L 275x19.6x21.3
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Wskaźnik efektywności energetycznej	A2
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat C-Tick Certyfikat CB Certyfikat KEMA Keur Zgodny z normą RoHS

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-E 128 TL5 220-240 50/60Hz
Pełna nazwa produktu	HF-E 128 TL5 220-240 50/60Hz
Full EOC	871829166883100
Kod zamówienia	66883100
Materiał Nr (12NC)	913713039566
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291668831
Numerator - Packs per outer box	50
EAN/UPC - Opakowanie	8718291668848

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E 128 TL5 220-240 50/60Hz	4,2 mm	21,3 mm	275,0 mm	263,0 mm	19,6 mm

