



HF-Essential for TL5/TL-D

HF-E 228 TL5 220-240 50/60Hz

HF-Essential este cel mai economic, subțire și accesibil balast pentru acționarea unei lămpi fluorescente. Acesta este, de asemenea, produsul de bază pentru utilizatorii de sisteme EM care vor să se bucure de beneficiile oferite de balasturile electronice. HF-Essential este economic și fiabil și are o clasă de eficiență energetică A2, iar designul său robust respectă toate standardele internaționale relevante în materie de siguranță și performanță. HF-Essential este conceput pentru corpuri de iluminat pentru interior, precum corpurile de iluminat încastate, care sunt utilizate pe scară largă pentru iluminatul industrial și iluminatul birourilor, hotelurilor, restaurantelor și a altor aplicații.

Catalog de date


Funcționare și sistem electric		Maximum T-case (max.)		75 °C
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V	Sistem mecanic și carcasă		
Frecvență linie	50 to 60 Hz	Carcasă		L 275x29.6x25.5
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz	Aprobare și aplicație		
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,5 mA	Cod protecție împotriva infiltrărilor		IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Lățime curent de pornire	0,35 ms	Indice de eficiență energetică		A2
Vârf curent de pornire (max.)	20 A	Mărci de omologare		Marcaj CE Certificat C-Tick Certificat CB Certificat KEMA Keur ISO9001 În conformitate cu RoHS
Cablaj		Date despre produs		
Tip conector borne de intrare	Inserție	Nume comandă produs		HF-E 228 TL5 220-240 50/60Hz
Tip conector borne de ieșire	Inserție	Numele complet al produsului		HF-E 228 TL5 220-240 50/60Hz
Temperatură		Full EOC		871829166887900
Interval temperatură ambientală	între 0 °C și 50 °C	Cod de comandă		66887900
Durată de viață T-case (nom.)	75 °C			

HF-Essential for TL5/TL-D

Număr material (12NC)	913713039766
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291668879
Numărător SAP – Pachete per exterior	20

EAN/UPC – Cutie	8718291668886
-----------------	---------------

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E 228 TL5 220-240 50/60Hz	4,2 mm	25,5 mm	275,0 mm	263,0 mm	29,6 mm

