



# HF-Essential II for TL5/TL-D

## HF-E 136 TL-D II 220-240 50/60Hz

Skutečně inteligentní a spolehlivý. HF-Essential II je nákladově nejvýhodnější řešení pro spolehlivý provoz zářivek. Představuje rovněž ideální výrobek základní řady pro uživatele elektromagnetických systémů, kteří chtějí využívat výhod elektronických předřadníků. Nákladově úsporný a spolehlivý předřadník HF-Essential II má třídu energetické účinnosti A2 a jeho robustní design vyhovuje všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti bezpečnosti a výkonu. HF-Essential II je ideální volbou pro širokou škálu konstrukčních a modernizačních použití v komerčním sektoru včetně obecné montáže na stěnu, osvětlení kanceláří, parkovacích garáží, skladů a dalších použití.

### Údaje o produktu


|                                          |                 |                                              |  |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--|
| <b>Provozní a elektrické</b>             |                 | <b>Maximální teplota (max.)</b>              |  |
| Vstupní napětí                           | 220 až 240 V    | 80 °C                                        |  |
| Frekvence sítě                           | 50 to 60 Hz     | <b>Mechanické a materiály</b>                |  |
| Vstupní frekvence                        | 50 až 60 Hz     | <b>Tělo</b>                                  |  |
| Svodový proud (max.)                     | 0,5 mA          | L 150x40x28                                  |  |
| Šířka náběhového proudu                  | 0,37 ms         | <b>Certifikace a použití</b>                 |  |
| Špička náběhového proudu (max.)          | 15 A            | <b>Kód ochrany proti vniknutí</b>            |  |
| Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.) | 20              | IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]         |  |
| <b>Prodrátování</b>                      |                 | <b>Index energetické účinnosti</b>           |  |
| Vstupní svorky, typ konektoru            | Vložka          | A2                                           |  |
| Výstupní svorky, typ konektoru           | Vložka          | <b>Certifikační značky</b>                   |  |
| <b>Teplota okolí</b>                     |                 | Značka CE Certifikát CB Certifikát KEMA Keur |  |
| Rozsah okolních teplot                   | -10 °C až 50 °C | Shoda s požadavky RoHS                       |  |
| Teplota životnosti pouzdra (jmen.)       | 80 °C           | <b>Označení a balení</b>                     |  |
|                                          |                 | <b>Objednací název produktu</b>              |  |
|                                          |                 | HF-E II 136 TL-D 220-240V 50/60Hz            |  |
|                                          |                 | <b>Celý název výrobku</b>                    |  |
|                                          |                 | HF-E 136 TL-D II 220-240 50/60Hz             |  |
|                                          |                 | <b>Full EOC</b>                              |  |
|                                          |                 | 871829177056500                              |  |
|                                          |                 | <b>Objednací kód</b>                         |  |
|                                          |                 | 77056500                                     |  |

# HF-Essential II for TL5/TL-D

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Číslo materiálu (12NC)            | 913713041066  |
| Číslování SAP – počet v balení    | 1             |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro         | 8718291770565 |
| Číslování SAP – balení v krabičce | 20            |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Pouzdro – EAN/UPC | 8718291770572 |
|-------------------|---------------|

## Rozměrové výkresy



| Product                              | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|--------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-E II 136 TL-D 220-240V<br>50/60Hz | 4,2 mm | 28,0 mm | 150,0 mm | 138,0 mm | 39,6 mm |

