



HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-E 136 TL-D II 220-240 50/60Hz

Przede wszystkim inteligentny i niezawodny. HF-Essential II to najbardziej przystępne cenowo rozwiązanie pozwalające niezawodnie użytkować świetlówki. Stanowi również doskonały bazowy produkt dla posiadaczy układów elektromagnetycznych, którzy chcą skorzystać z możliwości oferowanych przez stateczniki elektroniczne. Oszczędny i niezawodny statecznik HF-Essential II ma klasę energooszczędności A2, a jego solidna konstrukcja spełnia wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. HF-Essential II to świetny wybór do wielu różnych nowych i modernizowanych instalacji w sektorze komercyjnym, w tym instalacji oświetlenia ogólnego montowanych na powierzchni, do parkingów podziemnych, magazynów i podobnych zastosowań.

Dane produktu


Eksploatacja i połączenie elektryczne		Temperatura	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V	Zakres temperatur otoczenia	Od -10°C do 50°C
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz	Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	80 °C
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Maksymalna temperatura obudowy (Max)	80 °C
Prąd upływu (Max)	0,5 mA	Mechanika i korpus	
Szerokość prądu rozruchowego	0,37 ms	Obudowa	L 150x40x28
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	15 A	Certyfikaty i zastosowania	
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	20	Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Okablowanie		Wskaźnik efektywności energetycznej	A2
Złącze wejściowe typu połączenia	Wkład		
Złącze wyjściowe typu połączenia	Wkład		

HF-Essential II for TL5/TL-D

Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat CB Certyfikat KEMA Keur Zgodny z normą RoHS
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-E II 136 TL-D 220-240V 50/60Hz
Pełna nazwa produktu	HF-E 136 TL-D II 220-240 50/60Hz
Full EOC	871829177056500
Kod zamówienia	77056500

Materiał Nr (12NC)	913713041066
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291770565
Numerator - Packs per outer box	20
EAN/UPC - Opakowanie	8718291770572

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E II 136 TL-D 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	150,0 mm	138,0 mm	39,6 mm

