



# HF-Essential II for TL5/TL-D

## HF-E 114 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Skutečně inteligentní a spolehlivý. HF-Essential II je nákladově nejvýhodnější řešení pro spolehlivý provoz zářivek. Představuje rovněž ideální výrobek základní řady pro uživatele elektromagnetických systémů, kteří chtějí využívat výhod elektronických předřadníků. Nákladově úsporný a spolehlivý předřadník HF-Essential II má třídu energetické účinnosti A2 a jeho robustní design vyhovuje všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti bezpečnosti a výkonu. HF-Essential II je ideální volbou pro širokou škálu konstrukčních a modernizačních použití v komerčním sektoru včetně obecné montáže na stěnu, osvětlení kanceláří, parkovacích garáží, skladů a dalších použití.

### Údaje o produktu


|                                          |              |                                                       |  |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--|
| <b>Provozní a elektrické</b>             |              | <b>Maximální teplota (max.)</b>                       |  |
| Vstupní napětí                           | 220 až 240 V | 75 °C                                                 |  |
| Frekvence sítě                           | 50 to 60 Hz  | <b>Mechanické a materiály</b>                         |  |
| Vstupní frekvence                        | 50 až 60 Hz  | <b>Tělo</b>                                           |  |
| Svodový proud (max.)                     | 0,5 mA       | L 280x29.3x22.7                                       |  |
| Šířka náběhového proudu                  | 0,18 ms      | <b>Certifikace a použití</b>                          |  |
| Špička náběhového proudu (max.)          | 7,55 A       | <b>Kód ochrany proti vniknutí</b>                     |  |
| Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.) | 80           | IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]                  |  |
| <b>Prodrátování</b>                      |              | <b>Index energetické účinnosti</b>                    |  |
| Vstupní svorky, typ konektoru            | Vložka       | A2                                                    |  |
| Výstupní svorky, typ konektoru           | Vložka       | <b>Certifikační značky</b>                            |  |
| <b>Teplota okolí</b>                     |              | Značka CE Certifikát KEMA Keur Shoda s požadavky RoHS |  |
| Rozsah okolních teplot                   | 0 až 50 °C   | <b>Označení a balení</b>                              |  |
| Teplota životnosti pouzdra (jmen.)       | 75 °C        | <b>Objednací název produktu</b>                       |  |
|                                          |              | HF-E 114 TL5 II 220-240V 50/60Hz                      |  |
|                                          |              | <b>Celý název výrobku</b>                             |  |
|                                          |              | HF-E 114 TL5 II 220-240V 50/60Hz                      |  |
|                                          |              | <b>Full EOC</b>                                       |  |
|                                          |              | 871869641697600                                       |  |
|                                          |              | <b>Objednací kód</b>                                  |  |
|                                          |              | 41697600                                              |  |

# HF-Essential II for TL5/TL-D

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Číslo materiálu (12NC)            | 913713041466  |
| Číslování SAP – počet v balení    | 1             |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro         | 8718696416976 |
| Číslování SAP – balení v krabičce | 50            |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Pouzdro – EAN/UPC | 8718696416983 |
|-------------------|---------------|

## Rozměrové výkresy



| Product                          | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|----------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-E 114 TL5 II 220-240V 50/60Hz | 1,2 mm | 22,7 mm | 280,0 mm | 270,0 mm | 29,3 mm |

