



HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 114-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II TL5 är den mest kostnadseffektiva och pålitliga driftlösningen för lysrör. Driftdonen utgör en del av ett omfattande högeffektivt belysningsystem som kan hjälpa dig eller dina kunder att uppnå er internationella eller lokala energistandard. HF-Selectalume II TL5-driftdonen är idealiska för nyinstallationer eller byten inom en rad användningsområden i den kommersiella sektorn, inklusive utanpåliggande allmänbelysning samt belysning för kontor, parkeringsgarage, lagerlokaler, samt vattentäta applikationer.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,25 ms
Startströmstopp (max)	24 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	28
Kablage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 744-kontakt
Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 744-anslutning [Lämplig för manuell kabeldragning]
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 °C till +55 °C
T-Case, livslängd (nom)	75 °C


T-Case max. (max)	75 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L360x30x22
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Energieffektivitetsindex	A2 BAT
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat CCC-certifikat C-Tick-certifikat TISI-märkning SIRIM-godkännande CCC-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-S 114-35 TL5 HE II 220-240V
Fullständigt produktnamn	HF-S 114-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829175842600
Beskrivning av lokal kod	7980785
Beställningsnummer	75842600

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Materialnummer (12NC)	913713042066
Lokal kod	7980785
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291758426

Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718291758433

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 114-35 TL5 HE II 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

