



HF-Selectalume II pentru surse de iluminat TL5

HF-S 180 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Balasturile HF-Selectalume II TL5 pentru lămpi fluorescente sunt cea mai rentabilă, fiabilă, compactă și accesibilă soluție. Balasturile fac parte dintr-un sistem de iluminare generală de înaltă eficiență, care vă poate ajuta pe dumneavoastră sau pe clienții dumneavoastră să vă conformați oricărui cod energetic internațional sau local pe care trebuie să-l respectați. Balasturile HF-Selectalume II TL5 sunt alegerea ideală pentru o gamă largă de utilizări destinate construcțiilor și montajului pe instalații vechi din sectorul comercial, inclusiv pentru montaj pe suprafețe sau iluminatul birourilor, garaje, depozite, aplicații etanșe la apă și altele. Balastul este conceput în principal pentru aplicații de interior. Pentru aplicațiile de iluminat exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de cel puțin clasa I și suficient de protejat împotriva apei și prafului. Instalația ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricărei supratensiuni cauzate de fulgere sau echipată cu orice altă protecție electrică necesară, așa cum este normal într-o astfel de instalație și aplicație tipică.

Catalog de date


Funcționare și sistem electric		Număr de produse pe MCB (16 A tip B) 20	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V	(nom.)	
Frecvență linie	50 to 60 Hz		
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz		
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,5 mA		
Lățime curent de pornire	0,30 ms		
Vârf curent de pornire (max.)	24 A		
		Cablaaj	
		Tip conector borne de intrare	Conector WAGO 744
		Tip conector borne de ieșire	Conector WAGO 744 [Adecvat pentru cablare manuală]

HF-Selectalume II pentru surse de iluminat TL5

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	între -20 °C și 60 °C
Durată de viață T-case (nom.)	75 °C
Maximum T-case (max.)	75 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	L360x30x22
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Indice de eficiență energetică	A2 BAT
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat CCC Certificat C-Tick Marcaj TISI Omologare SIRIM Certificat CCC

Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-S 180 TL5/PL-L II 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HF-S 180 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829175846400
Cod de comandă	75846400
Număr material (12NC)	913713042266
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291758464
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718291758471

Cote



Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 180 TL5/PL-L II 220-240V 50/60Hz	360,0 mm	30,0 mm	22,0 mm	350,0 mm		4,2 mm

