



HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 280 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II TL5 är den mest kostnadseffektiva och pålitliga driftlösningen för lysrör. Driftdonen utgör en del av ett omfattande högeffektivt belysningsystem som kan hjälpa dig eller dina kunder att uppnå er internationella eller lokala energistandard. HF-Selectalume II TL5-driftdonen är idealiska för nyinstallationer eller byten inom en rad användningsområden i den kommersiella sektorn, inklusive utanpåliggande allmänbelysning samt belysning för kontor, parkeringsgarage, lagerlokaler, samt vattentäta applikationer.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,7 mA
Ingående ström, bredd	0,38 ms
Startströmstopp (max)	35 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	8

Kablage

Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 744-kontakt
Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 744-anslutning [Lämplig för manuell kabeldragning]

Temperatur

Omgivningstemperatur	–25 °C till +55 °C
T-Case, livslängd (nom)	80 °C

T-Case max. (max)	80 °C
-------------------	-------

Mekanik och armaturhus

Armaturhus	L 425x30x21
------------	-------------

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Energieffektivitetsindex	A2 BAT
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat CCC-certifikat C-Tick-certifikat TISI-märkning

Produktdata


Beställningsproduktnamn	HF-S 280 TL5/PL-L II 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HF-S 280 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829175848800
Beställningsnummer	75848800
Materialnummer (12NC)	913713042366

HF-Selectalume II for TL5 lamps

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291758488
Räknare – antal förpackningar per kartong	12

EAN/UPC – Hölje	8718291758495
-----------------	---------------

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 280 TL5/PL-L II 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	425,0 mm	415,0 mm	30,0 mm

