



MasterColor CDM-TM

MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 SYS/12

Introducing the smallest 20W ceramic metal halide lamp together with the unique e-Vision® electronic ballast. It's visually pleasing and financially rewarding, so the focus can be on your merchandise and not the ceiling clutter.

Güvenlik ve uyarılar

- R "WARNING: These lamps can cause serious skin burn and eye inflammation from short wave ultraviolet radiation if outer envelope of the lamp is broken or punctured. Do not use where people will remain for more than a few minutes unless adequate shielding or other safety precautions are used. Certain lamps that will automatically extinguish when the outer envelope is broken or punctured are commercially available." This lamp complies with FDA radiation performance standard 21 CFR subchapter J. (USA:21 CFR 1040.30 Canada: SOR/DORS/80-381)

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	PGJ5 [PGJ5]
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	12.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,433
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,392
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	75 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	87
Yay Uzunluğu O (Nom)	3 mm
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	22,0 W


Voltaj (Nom)	100 V
Voltaj (Nom)	100 V
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	T13.3 [T 13,3 mm]
Onay ve Uygulama	
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	2,4 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	24 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MMC LAMPKIT CDM-TM 20W/830

MasterColor CDM-TM

Tam ürün adı	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 SYS/12
Tam ürün kodu	871150020766115
Sipariş kodu	20766115
Malzeme No. (12NC)	914499996230
Numeratör - Paket Başına Miktar	1



EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500207661
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8711500207579

Boyutlu çizim



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MMC LAMPKIT CDM-TM 20W/830	13,3 mm	0,44 in	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm


Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - MMC LAMPKIT CDM-TM 20W/830

Spectral Power Distribution Colour

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - MMC LAMPKIT CDM-TM 20W/830

Lumen Maintenance Diagram - MMC LAMPKIT CDM-TM 20W/830

