



# MasterColor CDM-TM

## MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 SYS/12

Introducing the smallest 20W ceramic metal halide lamp together with the unique e-Vision® electronic ballast. It's visually pleasing and financially rewarding, so the focus can be on your merchandise and not the ceiling clutter.

### Hinweise

- R "WARNING: These lamps can cause serious skin burn and eye inflammation from short wave ultraviolet radiation if outer envelope of the lamp is broken or punctured. Do not use where people will remain for more than a few minutes unless adequate shielding or other safety precautions are used. Certain lamps that will automatically extinguish when the outer envelope is broken or punctured are commercially available." This lamp complies with FDA radiation performance standard 21 CFR subchapter J. (USA:21 CFR 1040.30 Canada: SOR/DORS/80-381)

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen            |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Socket                              | PGJ5 [PGJ5]                             |
| Betriebsstellung                    | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 12.000 Stunde(n)                        |
| Lichttechnische Daten               |                                         |
| Farbcode                            | 930 [CCT of 3000K]                      |
| Lichtfarbe                          | Warmweiß (WW)                           |
| Farbkoordinate X (Nom)              | 0,436                                   |
| Farbkoordinate Y (nom.)             | 0,396                                   |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)     | 3000 K                                  |
| Nennlichtausbeute (nom.)            | 77 lm/W                                 |
| Farbwiedergabeindex (CRI)           | 91                                      |
| Bogenlänge O (Nom)                  | 4 mm                                    |
| Betrieb und Elektrik                |                                         |
| Energieverbrauch                    | 39,0 W                                  |


| Spannung (Nom)                  | 96 V                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Spannung (Nom)                  | 96 V                                    |
| Lichtregelung und Dimmen        |                                         |
| Dimmbar                         | Nein                                    |
| Mechanik und Gehäuse            |                                         |
| Kolbenausführung                | Klar                                    |
| Kolbenform                      | T13.3 [T 13,3 mm]                       |
| Genehmigung und Anwendung       |                                         |
| Quecksilbergehalt (Nom)         | 2,74 mg                                 |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 43 kWh                                  |
| Produktdaten                    |                                         |
| Bestell-Produktname             | MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 KIT/12 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 SYS/12 |

# MasterColor CDM-TM

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Gesamt-Produktcode      | 871150021292415 |
| Bestellcode             | 21292415        |
| Material-Nr. (12NC)     | 914499997330    |
| Anzahl pro Verpackung   | 1               |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8711500212924   |


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 12            |
| EAN Umverpackung                | 8711500212931 |

## Abmessungsskizzen




| Product           | D (max) | D       | O    | L (min) | L (max) | L    | C (max) |
|-------------------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| MASTERC CDM-TM    | 13,3 mm | 0,44 in | 4 mm | 22,3 mm | 22,9 mm | 22,6 | 52 mm   |
| MINI 35W/930 PGJ5 |         |         |      |         |         | mm   |         |
| KIT/12            |         |         |      |         |         |      |         |

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 KIT/12




Spectral Power Distribution Colour

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 KIT/12



Lumen Maintenance Diagram

