



3-fasskena RCS750, kvadratisk

ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)

3-fasskena RCS750, kvadratisk, Normal, Aluminium

Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montagebehör.

Produktdata

Allmän information		Materialnummer (12NC)	
Tillbehörsfärg	Aluminium	SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Produktdata		EAN/UPC – Produkt/fodral	8711559325309
Beställningsproduktnamn	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Fullständigt produktnamn	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)	EAN/UPC – Hölje	8711559332789
Full EOC	871155932530999		
Beställningsnummer	32530999		

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Måttskiss

