



Copenhagen LED Big

BRS441 GRN88-3S/830 II DC CLO-DDF1 C10K

Big Copenhagen LED side entry, LED GreenLine 8800 lm, 830 varmvit, Säkerhetsklass II, Ljusfördelning för bekvämlighet, Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 1, Kabel 10 m, utan kontakt

Copenhagen LED designades i samarbete med Köpenhamns stadsarkitektkontor med syftet att förstärka estetiken i stadens belysning. Armaturens tidlösa design finns i två storlekar för att garantera att dimensionerna i armatur och stolpe är välbalanserade samt att installationen smälter in i omgivningen på ett harmoniskt vis. Ett brett utbud upphäng finns tillgängliga för att erbjuda maximal designfrihet. Valet mellan symmetrisk eller asymmetrisk samt den toppmoderna LED-teknologin fulländar alternativen hos den här flexibla och anpassningsbara armaturen.

Produktdata

Allmän information		Lighting Technology	
Lampfamiljskod	GRN88 [LED GreenLine 8800 lm]	Inbyggd styrning	LED
Utbytbar ljuskälla	Ja		Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 1
Antal driftdonsenheter	1 enhet	CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja	Garantitid	5 år
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Typ av ljuskälla	LED	ENEC-märkning	-
Produktfamiljskod	BRS441 [Big Copenhagen LED side entry]	EU RoHS-kompatibel	Ja
		Ljusteknik	
		Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
		Ljusflöde	7 360 lm
		Standardvinkel för stolptoppsmontage	0°
		Standardvinkel för sidoingång	0°

Copenhagen LED Big

Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	98 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥80
Ljuskällans färg	830 varmvit
Typ av optisk kåpa	Plant glas
Armaturens ljusstrålefördelning	180°
Optiktyp utomhus	Ljusfördelning för bekvämlighet

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220/240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	64 W
Average CLO power consumption	73 W
Slutlig CLO-energiförbrukning	82 W
Ingående ström	53 A
Ingåendetid	0,30 ms
Effektförbrukning	73 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	-
Kabel	Kabel 10 m, utan kontakt
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	8

Temperatur

Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat med DynaDimmer och konstant ljusflöde (inbyggt)
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Ja

Mekanik och armaturhus

Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Glas
Fixation material	Aluminium
Armaturhusets färg	Opaliserad
Monteringsenhet	Stolparm, 48 mm i diameter, med ingång från sidan
Optisk glaskupa/optikens form – LOV	Plan

Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total höjd	367 mm
Total diameter	462 mm
Effektiv projicerad yta	0,13 m²

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Surge Protection (Common/Differential)	Armaturöverspänningsskyddsnivå till 6 kV differentialläge och 8 kV vanligt läge
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/- 7%
Initial kromaticitet	(0.434, 0.403) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/- 10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/- 2

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim	10 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 100 000 tim)	L100

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
-----------------------------------	-------

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BRS441 GRN88-3S/830 II DC CLO-DDF1 C10K
Fullständigt produktnamn	BRS441 GRN88-3S/830 II DC CLO-DDF1 C10K
Full EOC	871829198622500
Beställningsnummer	98622500
Materialnummer (12NC)	919008632203
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291986225
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718291986225

Copenhagen LED Big

Måttskiss

