



OptiFlood Mini MVP504

ZRP504 MBP-S D60 RAL

Ferrures MVP504

La gamme OptiFlood est conçue pour des applications intensives et durables. Doté de nouvelles ferrures d'assemblage adaptées, il peut être fixé sur mât de manière esthétique. Sa distribution photométrique précise, permet d'obtenir le bon éclairage exclusivement là où il est nécessaire : absence de nuisance lumineuse, pas de faisceau lumineux au-dessus de l'horizontale, intensité maximale du faisceau à des angles élevés. Doté d'optiques routières, la gamme peut également être utilisée pour l'éclairage d'espaces résidentiels ou piétonniers en plus de sa fonction traditionnelle d'éclairage de grands espaces : parkings, quais de chargement, voies ferrées, etc.

Données du produit

Informations générales	
Couleur des accessoires	RAL (à définir)
Code famille de produits	ZRP504 [Ferrures MVP504]

Données du produit	
Nom du produit de la commande	ZRP504 MBP-S D60 RAL
Nom de produit complet	ZRP504 MBP-S D60 RAL
Code EOC	871016305414800

Code de commande	05414800
Code 12NC	919011996665
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163054148
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8710163054148