



# OptiFlood MVP506

## ZRP506 MBP-S D76 RAL

### Ferrures MVP506

La gamme OptiFlood est conçue pour des applications intensives et durables. Doté de nouvelles ferrures d'assemblage adaptées, ce luminaire peut être fixé sur mât de manière esthétique. Sa distribution photométrique précise, permet d'obtenir le bon éclairage exclusivement là où il est nécessaire : absence de nuisance lumineuse, pas de faisceau lumineux au-dessus de l'horizontale, intensité maximale du faisceau à des angles élevés. Doté d'optiques routières, la gamme peut également être utilisée pour l'éclairage d'espaces résidentiels ou piétonniers en plus de sa fonction traditionnelle d'éclairage de grands espaces : parkings, quais de chargement, voies ferrées, etc.

### Données du produit

Informations générales		Code de commande	
Couleur des accessoires	RAL (à définir)	Code 12NC	919011998730
Code famille de produits	ZRP506 [Ferrures MVP506]	Quantité par pack	1
Données du produit		Code EAN – Produit/Boîte	3139180965384
Nom du produit de la commande	ZRP506 MBP-S D76 RAL	Conditionnement par carton	1
Nom de produit complet	ZRP506 MBP-S D76 RAL	Codes EAN/UPC – Boîte	3139180965384
Code EOC	313918096538400		