



# EcoBATTEN 2

## TMS950 2XTL5-25W/840 EB WR

2, TL5, 25 W, Branco neutro 840, Eletrônico, Refletor branco sem aleta

O lançamento EcoBATTEN 2 é a linha de luminárias para aplicação em interiores com instalação de sobrepôr ou pendente ideal para ambientes industriais. Foi aprimorada especialmente para ser utilizada com duas lâmpadas fluorescentes tubulares TL5 Eco de 25W ou 50W. Disponível em 4 versões de corpo e com reatores dimerizáveis opcional permite total integração a sistemas de controle predial.

### Dados do produto

| Informações gerais                 |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Código da família das lâmpadas     | TL5 [TL5]                 |
| Equipamento                        | EB [Eletrônico]           |
| Dados técnicos de luz              |                           |
| Número de fontes de luz            | 2                         |
| Cor da fonte de luz                | Branco neutro 840         |
| Tipo de ótica                      | Refletor branco sem aleta |
| Tipo de acessório de difusor ótico | -                         |
| Dados elétricos e de operação      |                           |
| Consumo de energia                 | 25 W                      |
| Dados mecânicos e de compartimento |                           |
| Cor do compartimento               | Branco                    |

| Dados do produto                        |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Nome de produto da encomenda            | TMS950 2XTL5-25W/840 EB WR           |
| Nome do produto completo                | TMS950 2XTL5-25W/840 EB WR           |
| Descrição do código local               | LUMINARIA TMS950 2XTL5-25W/840 EB WR |
| Código de encomenda                     | 919106020621                         |
| Nº do material (12NC)                   | 919106020621                         |
| Código local                            | 919106020621                         |
| Numerador — Quantidade por embalagem    | 1                                    |
| Numerador SAP — Embalagens por exterior | 1                                    |