



EcoBATTEN 2

TMS953 2XTL5-25W/840 EB R-H WH AC

2, TL5, 25 W, Branco neutro 840, Eletrônico, Alta refletância de refletor, Bojo/tampa de acrílico, Branco

O lançamento EcoBATTEN 2 é a linha de luminárias para aplicação em interiores com instalação de sobrepôr ou pendente ideal para ambientes industriais. Foi aprimorada especialmente para ser utilizada com duas lâmpadas fluorescentes tubulares TL5 Eco de 25W ou 50W. Disponível em 4 versões de corpo e com reatores dimerizáveis opcional permite total integração a sistemas de controle predial.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	TL5 [TL5]
Equipamento	EB [Eletrônico]
Dados técnicos de luz	
Número de fontes de luz	2
Cor da fonte de luz	Branco neutro 840
Tipo de ótica	Alta refletância de refletor
Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo/tampa de acrílico
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	25 W
Dados mecânicos e de compartimento	
Cor do compartimento	Branco

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TMS953 2XTL5-25W/840 EB R-H WH AC
Nome do produto completo	TMS953 2XTL5-25W/840 EB R-H WH AC
Descrição do código local	LUMINARIA TMS953 2XTL5-25W/840EBR-HWHAC
Código de encomenda	919106020711
Nº do material (12NC)	919106020711
Código local	919106020711
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1