



TBS065

TBS065 2XTL-D32W/840 EB C4

2, MASTER TL-D, 32 W, Branco neutro 840, Eletrônico, Lente de alto brilho com lamela transversal em formato V

As luminárias TBS050 / TCS050 foram especialmente desenvolvidas para a iluminação de interiores comerciais disponíveis nos modelos de embutir e sobrepor. É uma linha econômica própria para ser utilizada com lâmpadas fluorescentes tubulares de 16, 20, 32 ou 40W. As luminárias podem ser embutidas ou sobrepostas em qualquer tipo de forro (gesso ou pacote) e possui o sistema óptico C4 que garantem a qualidade de projetos, economia de energia, excelente rendimento luminoso e fácil instalação.

Dados do produto

Informações gerais		Nome do produto completo	TBS065 2XTL-D32W/840 EB C4
Código da família das lâmpadas	TL-D [MASTER TL-D]	Full EOC	919106031841
Equipamento	EB [Eletrônico]	Descrição do código local	LUMINARIA TBS065 2XTL-D32W/840 EB C4
Dados técnicos de luz		Código de encomenda	919106031841
Número de fontes de luz	2	Nº do material (12NC)	919106031841
Cor da fonte de luz	Branco neutro 840	Código local	919106031841
Tipo de ótica	Lente de alto brilho com lamela transversal em formato V	Numerador — Quantidade por embalagem	1
Dados elétricos e de operação		EAN/UPC - produto/caixa	7894400001087
Consumo de energia	32 W	Numerador SAP — Embalagens por exterior	2
Dados do produto		EAN/UPC - caixa	7894400001087
Nome de produto da encomenda	TBS065 2XTL-D32W/840 EB C4		

Desenho dimensional

Dimensões em mm - TBS065

