



TBS065

TBS065 4XTL-D16W/840 EB C4

4, MASTER TL-D, 16 W, Branco neutro 840, Eletrônico, Lente de alto brilho com lamela transversal em formato V

As luminárias TBS050 / TCS050 foram especialmente desenvolvidas para a iluminação de interiores comerciais disponíveis nos modelos de embutir e sobrepor. É uma linha econômica própria para ser utilizada com lâmpadas fluorescentes tubulares de 16, 20, 32 ou 40W. As luminárias podem ser embutidas ou sobrepostas em qualquer tipo de forro (gesso ou pacote) e possui o sistema óptico C4 que garantem a qualidade de projetos, economia de energia, excelente rendimento luminoso e fácil instalação.

Dados do produto


Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	TL-D [MASTER TL-D]
Equipamento	EB [Eletrônico]
Dados técnicos de luz	
Número de fontes de luz	4
Cor da fonte de luz	Branco neutro 840
Tipo de ótica	Lente de alto brilho com lamela transversal em formato V
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	16 W
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TBS065 4XTL-D16W/840 EB C4

Nome do produto completo	TBS065 4XTL-D16W/840 EB C4
Full EOC	919106031861
Descrição do código local	LUMINARIA TBS065 4XTL-D16W/840 EB C4
Código de encomenda	919106031861
Nº do material (12NC)	919106031861
Código local	919106031861
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	7894400001100
Numerador SAP — Embalagens por exterior	2
EAN/UPC - caixa	7894400001100

TBS065

Desenho dimensional

Dimensões em mm - TBS065



Versão Vazia	A	B	C	D	E
TBS065 4 x 16W-TLD	622	622	592	592	75
TBS065 2 x 32W-TLD	1245	310	1217	280	75

