



TBS165

TBS165 2XTL5-25W/840 EB C6

2, TL5, 25 W, Branco neutro 840, Eletrônico, Lente de alto brilho dupla parabólica fechada

Projetado para atender a necessidade de iluminação energeticamente eficiente, a luminária TBS165 permite economizar energia, substituindo instalações desatualizadas com a tecnologia Philips. Design inovador, óptica dedicada, a gama TBS165 pode ser aplicada como iluminação geral em uma grande variedade de aplicações, incluindo escritórios, corredores, escolas e lojas (supermercados, DIY). Usado em combinação com reatores eletrônicos e lâmpadas TL5 Philips, permite economia de energia substancial. A luminária de baixa altura se encaixa perfeitamente em tetos onde a distância do forro e da laje é pequena. Convenientemente, a luminária não tem que ser aberta, já que tem lâmpadas pré-instaladas e pode ser conectada a partir da parte externa.

Dados do produto

Informações gerais		Nome do produto completo	
Código da família das lâmpadas	TL5 [TL5]	Nome do produto completo	TBS165 2XTL5-25W/840 EB C6
Equipamento	EB [Eletrônico]	Full EOC	919106031921
Dados técnicos de luz		Descrição do código local	LUMINARIA TBS165 2XTL5-25W/840 EB C6
Número de fontes de luz	2	Código de encomenda	919106031921
Cor da fonte de luz	Branco neutro 840	Nº do material (12NC)	919106031921
Tipo de ótica	Lente de alto brilho dupla parabólica fechada	Código local	919106031921
Dados elétricos e de operação		Numerador — Quantidade por embalagem	1
Consumo de energia	25 W	EAN/UPC - produto/caixa	7894400000523
Dados do produto		Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
Nome de produto da encomenda	TBS165 2XTL5-25W/840 EB C6	EAN/UPC - caixa	7894400000523

TBS165

Desenho dimensional

