




TBS165

TBS165 4XTL5-13W/840 EB C6

4, TL5, 13 W, Branco neutro 840, Eletrônico, Lente de alto brilho dupla parabólica fechada

Projetado para atender a necessidade de iluminação energeticamente eficiente, a luminária TBS165 permite economizar energia, substituindo instalações desatualizadas com a tecnologia Philips TL5. Design inovador, óptica dedicada, a gama TBS165 pode ser aplicada como iluminação geral em uma grande variedade de aplicações, incluindo escritórios, corredores, escolas e lojas (supermercados, DIY). Usado em combinação com reatores eletrônicos e lâmpadas TL5 Philips, permite economia de energia substancial. A luminária de baixa altura se encaixa perfeitamente em tetos onde a distância do forro e da laje é pequena. Convenientemente, a luminária não tem que ser aberta, já que tem lâmpadas pré-instaladas e pode ser conectada a partir da parte externa.

Dados do produto

Informações gerais		Nome do produto completo	TBS165 4XTL5-13W/840 EB C6
Código da família das lâmpadas	TL5 [TL5]	Full EOC	919106031981
Equipamento	EB [Eletrônico]	Descrição do código local	LUMINARIA TBS165 4XTL5-13W/840 EB C6
Dados técnicos de luz		Código de encomenda	919106031981
Número de fontes de luz	4	Nº do material (12NC)	919106031981
Cor da fonte de luz	Branco neutro 840	Código local	919106031981
Tipo de ótica	Lente de alto brilho dupla parabólica fechada	Numerador — Quantidade por embalagem	1
Dados elétricos e de operação		EAN/UPC - produto/caixa	7894400000608
Consumo de energia	13 W	Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
Dados do produto		EAN/UPC - caixa	7894400000608
Nome de produto da encomenda	TBS165 4XTL5-13W/840 EB C6		

TBS165

Desenho dimensional

