



TCS065

TCS065 4XTL-D16W/840 EB C4

4, MASTER TL-D, 16 W, Branco neutro 840, Eletrônico, Lente de alto brilho com lamela transversal em formato V

As luminárias TBS050 / TCS050 foram especialmente desenvolvidas para a iluminação de interiores comerciais disponíveis nos modelos de embutir e sobrepor. É uma linha econômica própria para ser utilizada com lâmpadas fluorescentes tubulares de 16, 20, 32 ou 40W. As luminárias podem ser embutidas ou sobrepostas em qualquer tipo de forro (gesso ou pacote) e possui o sistema óptico C4 que garantem a qualidade de projetos, economia de energia, excelente rendimento luminoso e fácil instalação.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	TL-D [MASTER TL-D]
Equipamento	EB [Eletrônico]
Dados técnicos de luz	
Número de fontes de luz	4
Cor da fonte de luz	Branco neutro 840
Tipo de ótica	Lente de alto brilho com lamela transversal em formato V
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	16 W
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TCS065 4XTL-D16W/840 EB C4


Nome do produto completo	TCS065 4XTL-D16W/840 EB C4
Full EOC	919106032351
Descrição do código local	LUMINARIA TCS065 4XTL-D16W/840 EB C4
Código de encomenda	919106032351
Nº do material (12NC)	919106032351
Código local	000919106032351
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	7894400817534
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC - caixa	7894400817534

TCS065

Desenho dimensional

Dimensões em mm - TCS065

TCS Sobrepor



Versão Vista	A	B	C	D	E
TCS065 4 x 16W/TLD	610	610	-	-	75
TCS065 2 x 32W/TLD	1220	300	-	-	75

