



ProLux

TPS550 4xTL5-50W/840 HFD C-H WB

4, TL5, 50 W, Branco neutro 840, HF DALI, Feixe aberto

Iluminar a sua fábrica ou área de trabalho com o sistema de iluminação Philips Lighting ProLux, que oferece até 45% de economia de energia. A solução Philips ProLux high-bay é um substituto direto para as soluções high-bay HID, ajudá-lo a obter economias significativas de energia. A combinação da carcaça robusta, refletor de alumínio de alta refletância (95%) e especialmente refletor projetado tornando a luminária de alta eficiência ajudando a aumentar a lucratividade através da melhoria da eficiência energética. Seus três fachos de abertura facilitam para o projetista de iluminação e aumentam as possibilidades de aplicação.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	TL5 [TL5]
Equipamento	HFD [HF DALI]

Dados técnicos de luz	
Número de fontes de luz	4
Cor da fonte de luz	Branco neutro 840
Tipo de ótica	Feixe aberto

Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	50 W

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TPS550 4xTL5-50W/840 HFD C-H WB

Nome do produto completo	TPS550 4xTL5-50W/840 HFD C-H WB
Full EOC	919106032551
Descrição do código local	LUMINARIA TPS550 4xTL5-50W840 HFD C-H WB
Código de encomenda	919106032551
Nº do material (12NC)	919106032551
Código local	919106032551
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	7894400818180
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC - caixa	7894400818180

Desenho dimensional

