



TCS165

TCS165 4XTL5-13W/840 HFD C6

4, TL5, 13 W, Branco neutro 840, HF DALI, Lente de alto brilho dupla parabólica fechada

Projetado para atender a necessidade de iluminação energeticamente eficiente, a luminária TCS165 permite economizar energia, substituindo instalações desatualizadas com a tecnologia Philips. Design inovador, óptica dedicada, a gama TCS165 pode ser aplicada como iluminação geral em uma grande variedade de aplicações, incluindo escritórios, corredores, escolas e lojas (supermercados, DIY). Usado em combinação com reatores eletrônicos e lâmpadas TL5 Philips, permite economia de energia substancial. A luminária de baixa altura se encaixa perfeitamente em tetos onde a distância do forro e da laje é pequena. Convenientemente, a luminária não tem que ser aberta, já que tem lâmpadas pré-instaladas e pode ser conectada a partir da parte externa.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	TL5 [TL5]
Equipamento	HFD [HF DALI]
Dados técnicos de luz	
Número de fontes de luz	4
Cor da fonte de luz	Branco neutro 840
Tipo de ótica	Lente de alto brilho dupla parabólica fechada
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	13 W

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TCS165 4XTL5-13W/840 HFD C6
Nome do produto completo	TCS165 4XTL5-13W/840 HFD C6
Full EOC	919106032641
Descrição do código local	LUMINARIA TCS165 4XTL5-13W/840 HFD C6
Código de encomenda	919106032641
Nº do material (12NC)	919106032641
Código local	919106032641
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	7894400818579
Numerador SAP – Embalagens por exterior	1
EAN/UPC – caixa	7894400818579

Desenho dimensional

