



ConTempo

RVP252 CDM-TD150W/830 220V-60Hz A

MASTERColour CDM-TD, 150 W, Assimétrica

O projetor ConTempo tem um design inovador. Construído em alumínio injetado, com revestimento em pó, o que garante maior resistência quando aplicado em áreas externas. Possui alojamento dedicado para os equipamentos auxiliares (reator, ignitor e capacitor), montados em um estrutura de alumínio, o que garante excelente dissipação térmica ao conjunto.

Dados do produto


Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	CDM-TD [MASTERColour CDM-TD]
Dados técnicos de luz	
Cor da fonte de luz	Branco quente 830
Tipo óptico ao ar livre	Assimétrica
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 V
Line Frequency	60 Hz
Consumo de energia	150 W
Dados do produto	
Nome do produto da encomenda	RVP252 CDM-TD150W/830 220V-60Hz A

Nome do produto completo	RVP252 CDM-TD150W/830 220V-60Hz A
Full EOC	919306012999
Descrição do código local	RVP252 A CDM-TD150W/942 220V-60Hz S
Código de encomenda	919306012999
Nº do material (12NC)	919306012999
Código local	919306012999
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	7894400003289
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC - caixa	7894400003289

ConTempo

Desenho dimensional

Dimensional drawing



Adjustment possibilities

