



SLS1500

MVP128 E40 MAX1500W R-NB IP55

Refletor de feixe estreito

Os projetores SLS são leves e compactos. Ideais para iluminação externa, foram projetados para serem utilizados com lâmpadas a vapor metálico de 1.500W ou a vapor de sódio de 1.000W. Disponíveis em duas aberturas de feixe: aberto e fechado. Seu refletor é de alumínio brilhante com vidro frontal fechado, oferecendo proteção contra poeira. É fácil de instalar e oferece um excelente rendimento luminoso.

Dados do produto

Informações gerais		Full EOC	
Casquilho	E40 [E40]		919506010133
		Descrição do código local	LUMINARIA MVP128 E40 MAX1500W R-NB IP55
		Código de encomenda	919506010133
		Nº do material (12NC)	919506010133
		Código local	919506010133
		Numerador – Quantidade por embalagem	1
		EAN/UPC - produto/caixa	7894400003388
		Numerador SAP – Embalagens por exterior	1
		EAN/UPC – caixa	7894400003388
Dados técnicos de luz			
Tipo óptico ao ar livre	Refletor de feixe estreito		
Aprovação e aplicação			
Código de proteção de entrada	IP55 [Proteção contra o acúmulo de poeira, à prova de jatos]		
Dados do produto			
Nome de produto da encomenda	MVP128 E40 MAX1500W R-NB IP55		
Nome do produto completo	MVP128 E40 MAX1500W R-NB IP55		

SLS1500

Desenho dimensional

Dimensões em mm:

