



HDK472/473/474

HDK472 HPI-P250W-BU HGR 220V-60Hz

MASTER HPI Plus, 250 W, Equipamento HPL/HPI, 220 V, 60 Hz

A linha modular de luminárias high bay industrial HDK é ideal para ser utilizada em grandes áreas internas e foi projetada para funcionar com lâmpadas a vapor de sódio, metálico ou mercúrio, de 250 ou 400W. Produzida com materiais de alta qualidade, oferece duas opções de refletor: aberto (GDK 472) ou fechado (GDK 473), podendo ainda ser acompanhada com vidro frontal (GDK 472 PG ou GDK 473 PG) de acordo com o refletor. O modelo HDK 472/473 possui sistema de suspensão para tubo (ZDK 472 SPR), ou perfilado/trilho (ZDK 473 EH). O modelo HDK 474 é uma soqueteira de alumínio fundido, para utilização sem alojamento do reator.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	HPI-P [MASTER HPI Plus]
Equipamento	HGR [Equipamento HPL/HPI]

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	220 V
Line Frequency	60 Hz
Consumo de energia	250 W


Dados do produto

Nome de produto da encomenda	HDK472 HPI-P250W-BU HGR 220V-60Hz
Nome do produto completo	HDK472 HPI-P250W-BU HGR 220V-60Hz

Full EOC	919506070459
Descrição do código local	LUMINARIA HDK472 HPI-P250W-BU HGR 220V
Código de encomenda	919506070459
Nº do material (12NC)	919506070459
Código local	919506070459
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	7894400001360
Numerador SAP – Embalagens por exterior	1
EAN/UPC – caixa	7894400001360

HDK472/473/474

Desenho dimensional



HDK 472 + GDK

