



Standard Très bas voltage

STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT

Lampe claire pour tensions 24V


Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	1'000 h
Nombre de cycles d'allumage	4'000
Durée de vie nominale (heures)	1'000 h
Type de lampe	Incandescent
Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	580 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0.0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Tension (nom.)	24 V
Tension (nom.)	24 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	40 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	Stan ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT
Nom de produit complet	STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT
Code EOC	871150002293684
Code de commande	02293684
Code 12NC	920011020503
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500022936
Conditionnement par carton	120
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500348906

Standard Très bas voltage

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Stan ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	60 mm	107.5 mm

