



Törpefeszültségű izzólámpák

STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT

Átlátszó "A" burás fényforrás, amely 12, 24, 42 és 50V-os feszültségről működtethető

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Névleges élettartam	1 000 h
Kapcsolási ciklus	4 000
Névleges élettartam (óra)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Technikai adatok

Fényáram	580 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Színvisszaadási index (CRI)	100

Működtetés és elektronika

Teljesítményfelvétel	40 W
Indulási idő (névleges)	0,0 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Feszültség (névleges)	24 V
Feszültség (névleges)	24 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
---------------	------

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	A60 [A 60 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiafogyasztás kWh/1000 óra	40 kWh
--------------------------------	--------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	Stan ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT
Teljes terméknév	STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT
Full EOC	871150002293684
Rendelési kód	02293684
Cikkszám (12NC)	920011020503
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500022936
Számláló – csomag külső dobozonként	120
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500348906

Törpefeszültségű izzólámpák

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
Stan ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	60 mm	107,5 mm

