



Reflector Flood

300BR/FL 120/130V 24/1

La famille de lampes incandescentes spéciales de Philips fournit la lumière parfaite pour les accents phénoménaux et les éclairages de présentation, ainsi que pour les éclairages généraux dans une variété d'applications. Ces lampes réflecteurs produisent des faisceaux homogènes de haute intensité pour les éclairages généraux.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie nominale	2 000 h
Durée de vie nominale (heures)	2 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Données techniques sur l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	55 °
Flux lumineux	2 480 lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation	300 W
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	Pleine lumière instantanée s
Tension (nom.)	120 V
Tension (nom.)	120 V

Mécanique et boîtier	
Fin des ampoules	Givré
Forme de l'ampoule	BR40
Approbation et utilisation	
Marques d'homologation	Logo Circle E
Données de produit	
Nom du produit de la commande	300BR/FL 120/130V 24/1
Nom complet du produit	300BR/FL 120/130V 24/1
Code de commande	143438
Numéro de matériau (12 N.C.)	920673035502
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677143435
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	24
EAN/CUP – Boîte	50046677143430

Reflector Flood

Schéma dimensionnel



Product

300BR/FL 120/130V 24/1

